

HOLEX**Par rukavica, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094271 7
GTIN	4045197884107
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s grubom lateks prevlakom za **savršenu sigurnost od proklizavanja i sigurnost hvata** u suhim i vlažnim radnim okruženjima. **Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.** Posebno prikladne za rukovanje staklom, uzimanje i slanje robe, u procesu upravljanja otpadom, građevini te radovima u vrtu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12

Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	2121X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Lateks
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	255 mm
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice