

HOLEX**Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094411 8
GTIN	4045197884169
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice od interlock pamuka s pletenom manžetom i **3/4 slojem nitrilne pjene** za siguran i ugodan rad s nauljenim, masnim i vlažnim dijelovima. Dobro prilagođene za montažu, proizvodnju i obradu metala, radove održavanja, obradu dijelova od lijevanog željeza, kontrolu kvalitete.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12

Sušenje	Sušenje na zraku
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4111X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Duljina	255 mm
Boja	žuta
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice