

HOLEX**Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094411 11
GTIN	4045197884190
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice od interlock pamuka s pletenom manžetom i **3/4 slojem nitrilne pjene** za siguran i ugodan rad s nauljenim, masnim i vlažnim dijelovima. Dobro prilagođene za montažu, proizvodnju i obradu metala, radove održavanja, obradu dijelova od lijevanog željeza, kontrolu kvalitete.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Višeamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12

Sušenje	Sušenje na zraku
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4111X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Duljina	255 mm
Boja	žuta
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice