

Granični kontrolni trn Gutchrom H7, Ø nazivne mjere: 71 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	484040 71
GTIN	2050001955609
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerna strana s mjernim površinama tvrdo kromiranim. Zbog toga je vijek trajanja duži 8 puta.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.**

Tehnički opis

Polje tolerancije	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kvaliteta	7
Nazivna mjera	71 mm
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Kalibriranje	M2
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028300 200
DAkKS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028340 200