

**Granični kontrolni trn Gutchrom H7, Ø nazivne mjere: 76mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484040 76     |
| GTIN           | 2050001955647 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

**Mjerna strana s mjernim površinama tvrdo kromiranim.** Zbog toga je vijek trajanja duži 8 puta.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Napomena:**

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**

**Tehnički opis**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Polje tolerancije | H                  |
| Standard          | DIN 7150-2         |
| Standard          | DIN 7164           |
| Kvaliteta         | 7                  |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)   |
| Nazivna mjera     | 76 mm              |
| Kalibriranje      | M2                 |
| Vrsta proizvoda   | Kontrolni trn      |

**Usluge**

|  |            |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm      | 028300 200 |