

Granični kontrolni trn Gutchrom H7, Ø nazivne mjere: 86mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484040 86 |
| GTIN | 2050001955722 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerna strana s mjernim površinama tvrdo kromiranim. Zbog toga je vijek trajanja duži 8 puta.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|--------------------|
| Polje tolerancije | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Kvaliteta | 7 |
| Nazivna mjera | 86 mm |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Kalibriranje | M2 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm | 028300 200 |