

**Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, KW, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726620 140
GTIN	4003773081685
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Upotreba:

Podobna također za rezanje kabela od staklenih vlakana (optičkih kabela).

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Tehnički opis

Širina glave	15,7 mm
ukupna duljina	140 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1,4 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 2,1 mm
Duljina rezne oštrice	12,3 mm
Rezna oštrica	KW
Materijal	Specijalni alatni čelik
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta