



Instalacijska kliješta s oprugom za otvaranje VDE-izolirano, cijela duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 728788 200 |
| GTIN | 4003773075110 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Višenamjenska kliješta za elektroinstalacijske radove s izvučenim zglobom za precizno i lagano uvođenje kliješta.

- **Za hvatanje ravnog i zaobljenog materijala.**
- **Savijanje žica i bakrenih vodiča.**
- **Skidanje i širenje podžbuknih utičnica.**
- **Rezanje bakrenih kabela do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Skidanje izolacije s bakrenih vodiča od $0,75$ do $1,5 \text{ mm}^2$ i $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Krimpanje tuljaka na krajevima žica od $0,5$ do $2,5 \text{ mm}^2$.**

Ručke s navlakama **do 1000 V izolirane prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

S oprugom za otvaranje.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Kapacitet rezanja | $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ |
| Izolacija za \varnothing vodiča | $2,5 \text{ mm}^2$ |
| Izolacija za \varnothing vodiča | $0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$ |
| za tuljke na krajevima žica | $0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$ |
| ukupna duljina | 200 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Težina | 280 g |
| Kapacitet rezanja do Ø | 15 mm |
| Zglob | pričvršćeno vijkom |
| s oprugom za otvaranje | da |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Materijal | Specijalni alatni čelik |
| Površina | kromirano |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |