

**Teleskopske škare s račnom za rezanje kablova, cijela duljina: 630mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	731230 630
GTIN	4003773071563
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Rezanje kod kojeg se šteti snaga zahvaljujući optimalnim odnosima prijenosa i teleskopskom kraku. Otvaranje alata moguće je u svakom položaju rezanja. Duljina krakova može se podesiti u nekoliko stupnjeva. Mogućnost izvlačenja od 600 do 810 mm.

Upotreba:

Za lagano rezanje bakrenih i aluminijskih kabela. Podobne i za kabele s gumenim ili plastičnim omotačem te armaturom od trakastog čelika.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Napomena:

Nije prikladno za čelične žice i žičanu užad.

Tehnički opis

za jednožilne vodiče od bakra/aluminija	740 / 800 mm ²
ukupna duljina	630 mm
za Ø višezilnih vodiča	60 mm
Težina	3820 g
Materijal	Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Krak	Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna
Funkcija račne	da

Vrsta proizvoda

Škare