

**Teleskopske škare s račnom za rezanje kablova, cijela duljina: 680mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	731230 680
GTIN	4003773071570
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Rezanje kod kojeg se štedi snaga zahvaljujući optimalnim odnosima prijenosa i teleskopskom kraku. Otvaranje alata moguće je u svakom položaju rezanja. Duljina krakova može se podesiti u nekoliko stupnjeva. Mogućnost izvlačenja od 650 do 860 mm.

Upotreba:

Za lagano rezanje bakrenih i aluminijskih kabela. Podobne i za kabele s gumenim ili plastičnim omotačem te armaturom od trakastog čelika.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Napomena:

Nije prikladno za čelične žice i žičanu užad.

Tehnički opis

za jednožilne vodiče od bakra/aluminija	960 / 1085 mm ²
ukupna duljina	680 mm
za Ø višezilnih vodiča	100 mm
Težina	4980 g
Materijal	Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Krak	Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna

Funkcija račne	da
Vrsta proizvoda	Škare