

**Traka za zračnost 100 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 0,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478530 0,7
GTIN	2050001053985
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

**Otporan na koroziju** čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,005 – 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

**Upotreba:**

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

**Dio isporuke:**

Od vel. 0,3 u roli / prstenu.

**Tehnički opis**

Standard	Tvornička norma
Materijal	nehrđajući
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Duljina kotačića	5 m
Širina kotačića	100 mm

Vrsta proizvoda

Trake šablone s ticalom