

**Traka za zračnost 50 mm×5 m, C čelik, debljina: 0,8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 478525 0,8 |
| GTIN | 2050001054241 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

C-čelik – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

Dio isporuke:

Od vel. 0,8 u roli / prstenu.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Debljina | 0,8 mm |
| Granica odstupanja | ±13 µm |
| Standard | Tvornička norma |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Materijal | C čelik |
| Duljina kotačića | 5 m |
| Širina kotačića | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |