



## Nastavak s unutarnjim navojem, 1/2 cola, za navoj: M12



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 651390 M12    |
| GTIN           | 4045197215475 |
| Razred artikla | 62D           |

### Opis

#### Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.

**Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.**

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Ø na strani pogona: 25 mm

Duljina: 55 mm

### Tehnički opis

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| za navoj           | M12                     |
| Duljina            | 55 mm                   |
| Ø na strani pogona | 25 mm                   |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col                 |
| Površina           | brunirano               |
| prikladno za stroj | da                      |
| Vrsta proizvoda    | Umetak za nasadni ključ |

---

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| Gumeni prsten za nastavke, 1/2 cola Ø 25 mm                                      | 651800 25   |
| 10-dijelni komplet sigurnosnih prstena za nastavke, 1/2 cola, s izvlakačem tip 3 | 651790 3    |
| Spojni zatik za nastavke, 1/2 cola Ø×duljina 3X20 mm                             | 651900 3X20 |