

**Granični kontrolnik za vanjske mjere, a – zc, Ø nazivne mjere: 68mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	484222 68
GTIN	2050001956132
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za ISO-**polja tolerancije a – cz** u **kvalitetama 6 – 13**.

**Upotreba:**

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – labavi, prijelazni ili čvrsti.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

**Napomena:**

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe **navesti polje tolerancije (a – cz)** i razinu temeljne tolerancije (6 – 13), npr. br. 484222 vel. **10f9**. Etaloni sa stupnjem tolerancije 5 i finije tolerancije dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7163
Polje tolerancije	a

Polje tolerancije	b
Polje tolerancije	c
Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	dan
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	h
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	s
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	zc
Kvaliteta	9
Kvaliteta	8

Kvaliteta	6
Kvaliteta	13
Kvaliteta	12
Kvaliteta	10
Kvaliteta	11
Kvaliteta	7
Materijal	Čelik za šablone
Nazivna mjera	68 mm
Atribut imena proizvoda	a – zc
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

## Usluge

KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 200 mm	028700 200
DAkkS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm	028710 5-100