

**Granični kontrolnik za vanjske mjere, a – zc, Ø nazivne mjere: 89mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484222 89     |
| GTIN           | 2050001956309 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za ISO-**polja tolerancije a – cz** u **kvalitetama 6 – 13**.

**Upotreba:**

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – labavi, prijelazni ili čvrsti.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

**Napomena:**

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe **navesti polje tolerancije (a – cz)** i razinu temeljne tolerancije (6 – 13), npr. br. 484222 vel. **10f9**. Etaloni sa stupnjem tolerancije 5 i finije tolerancije dostupne na upit.

**Tehnički opis**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)   |
| Standard          | DIN EN ISO 1938-1  |
| Standard          | DIN 7163           |
| Polje tolerancije | a                  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Polje tolerancije | b   |
| Polje tolerancije | c   |
| Polje tolerancije | cd  |
| Polje tolerancije | dan |
| Polje tolerancije | e   |
| Polje tolerancije | ef  |
| Polje tolerancije | f   |
| Polje tolerancije | fg  |
| Polje tolerancije | g   |
| Polje tolerancije | h   |
| Polje tolerancije | j   |
| Polje tolerancije | js  |
| Polje tolerancije | k   |
| Polje tolerancije | m   |
| Polje tolerancije | n   |
| Polje tolerancije | p   |
| Polje tolerancije | r   |
| Polje tolerancije | s   |
| Polje tolerancije | t   |
| Polje tolerancije | u   |
| Polje tolerancije | v   |
| Polje tolerancije | x   |
| Polje tolerancije | y   |
| Polje tolerancije | z   |
| Polje tolerancije | za  |
| Polje tolerancije | zb  |
| Polje tolerancije | zc  |
| Kvaliteta         | 13  |
| Kvaliteta         | 8   |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kvaliteta               | 12                                   |
| Kvaliteta               | 6                                    |
| Kvaliteta               | 11                                   |
| Kvaliteta               | 10                                   |
| Kvaliteta               | 7                                    |
| Kvaliteta               | 9                                    |
| Nazivna mjera           | 89 mm                                |
| Materijal               | Čelik za šablone                     |
| Atribut imena proizvoda | a – zc                               |
| Kalibriranje            | L8                                   |
| Vrsta proizvoda         | Granični kontrolnik za vanjske mjere |

## Usluge

|   |              |
|---|--------------|
| KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 200 mm                 | 028700 200   |
| DAkkS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm | 028710 5-100 |