

Garant**Svrđlo za centriranje HSS-E dugačko A, bez prevlake, nazivni Ø DC k12: 1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	111290 1
GTIN	4045197884541
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom.
Spiralni žlijebovi, ekstra dugačka drška, sl. DIN 333-A.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,02 mm/okr
Tolerancija drške	h7
Ø drške D _s	4 mm
Nazivni Ø D _c	1 mm
za Ø obratka	6 – 8 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Tvornička norma
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut upuštanja	60 stupanj
Smjer rezanja	desno

Drška	Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		