

**HOLEX****Tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 1), P20/K25, kvadratna drška: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296025 10
GTIN	4045197884619
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.<br>M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	10 mm
Ukupna duljina	90 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto