

**HOLEX****Tokarski nož desni slično DIN 4971 (ISO 1), M20, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296030 25
GTIN	4045197884688
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obavezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	25 mm
Ukupna duljina	140 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto