

HOLEX**Unutarnji kutni tokarski nož lijevi slično DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296455 12
GTIN	4045197884886
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od Ø	21 mm
Kvadratna drška	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto