

FLUKE.

Multimetar, tip: 175**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473322 175
GTIN	095969095921
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - **upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova**. Vodeće mjerne naprave za traženje pogrešaka u električnim i elektroničkim sustavima za profesionalne tehničare. Robustan, pouzdan i precizan.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene, velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Dio isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i izolacijske kapice koje se mogu skinuti.

Tehnički opis

Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Izmjenična struja AC	0,1 mA – 10 A

Opseg prikaza	6000
Kapacitet	1 nF – 10 mF
Istosmjerni napon DC	0,1 mA – 10 A
Mjerni postupak	TRUE RMS
Otpor	0,1 Ω – 50 M Ω
Kalibriranje	I3
Osnovna preciznost	0,15 %
Frekvencija	0,01 Hz – 100 kHz
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 1000 V
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 1000 V
Ispitivanje dioda	da
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	ne
Ispitivanje prolaza	da
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkKS kalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027010 3
KalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027000 3

Pribor

Mjerni vodovi \varnothing mjernih vrhova 1 mm	473318 1
Torba C150 tip F	473337 F
Magnetski ovjes tip TPAK	473329 TPAK
Mjerni vodovi \varnothing mjernih vrhova 2 mm	473318 2