

FLUKE.

Ispitivač napona i prolaznosti, tip: T150**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473090 T150
GTIN	095969610513
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona s ergonomskim jednoručnim rukovanjem za utičnice. Prikaz izmjerene vrijednosti s pozadinskim osvjetljenjem. Prikaz napunjenosti baterije - kada je baterija prazna, izmjereni napon može se i dalje prikazivati. Priključni ispitni vrhovi s prikazom trošenja. **VDE**

izvedba**Funkcija:**

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Tehnički opis

Otpor	0 - 1,99 k Ω
Područje prikaza DC	6 - 690 V
Kalibriranje	11

Mjerenje frekvencije	40 - 400 Hz
Ispitivanje polarnosti	da
IP-klasa zaštite	IP 64
Ispitivanje prolaza	optički / akustički
Ispitivanje redoslijeda faza	da
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 690 V
Ispitivanje faza	100V – 690V
Područje prikaza AC	6 - 690 V
Prikaz	LED / LCD
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju	da
Rasvjeta mjernog mjesta	da
Funkcija džepne svjetiljke	da
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranje ispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranje ispitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------