

FLUKE.

Strujna kliješta, tip: 323**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473290 323
GTIN	095969623742
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Kliješta za mjerenje struje s velikim, dobro čitljivim LCD ekranom uskog i ergonomskog dizajna. Mjerenja stvarnog RMS-a i optimizirana ergonomija za traženje pogrešaka u industrijskim i građevinskim aplikacijama.

Standard:**EN 61010-1****Dio isporuke:**

Uklj. mjerne vodove i torbu. Baterije 2x br. 081561 vel. LR3.

Tehnički opis

Otpor	0,1 Ω – 4000 Ω
Opseg prikaza	4000
Istosmjerni napon DC	0,1 V – 600 V
Izmjenični napon AC	0,1 V – 600 V
Funkcija memorije	HOLD

Kategorija prenapona	CAT IV 300 V
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
maksimalni otvor kliješta	30 mm
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Izmjenična struja AC	0,1 A – 400 A
Osnovna preciznost	2 %
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------