

FLUKE.

**Strujna kliješta, tip: 324****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473290 324
GTIN	095969623759
Razred artikla	47H

**Opis****Izvedba:**

Kliješta za mjerenje struje s velikim, dobro čitljivim LCD ekranom uskog i ergonomskog dizajna. Dodatno mjerenje temperature i zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Mjerenja stvarnog RMS-a i optimizirana ergonomija za traženje pogrešaka u industrijskim i građevinskim aplikacijama.

**Standard:****EN 61010-1****Dio isporuke:**

Uklj. mjerne vodove i torbu. Baterije 2x br. 081561 vel. LR3.

**Tehnički opis**

Otpor	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Kapacitet	100,0 $\mu$ F do 1000 $\mu$ F
Izmjenični napon AC	0,1 V – 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Kategorija prenapona	CAT IV 300 V

Opseg prikaza	4000
maksimalni otvor kliješta	30 mm
Izmjenična struja AC	0,1 A – 400 A
Istosmjerni napon DC	0,1 V – 600 V
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Osnovna preciznost	2 %
Funkcija memorije	HOLD
Kontaktno mjerenje temperature	-10 - 400 °C
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

## Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------