

HOLEX**Tokarski nož za unutarnji navoj desni slično DIN 283 (ISO 13), M20, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297185 12
GTIN	4045197885722
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od Ø	30 mm
Kvadratna drška	12 mm
Ukupna duljina	160 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto