

HOLEX**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4981 (ISO 7), M20, visina drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297030 12
GTIN	4045197885531
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Širina noža	3 mm
visina drške h	12 mm
Ukupna duljina	100 mm
Širina drške b	8 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto