

HOLEX**Kutni tokarski nož desni slično DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296745 20
GTIN	4045197885418
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obavezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	20 mm
Ukupna duljina	125 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto