

**HOLEX****Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 263 (ISO 11), M20, kvadratna drška: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297145 16
GTIN	4045197885616
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	16 mm
Širina noža	5 mm
za provrte od $\varnothing$	40 mm
maksimalna dubina utora $t_{maks}$	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto