

**HOLEX****Tokarski nož za unutarnji navoj desni slično DIN 283 (ISO 13), M20, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297185 25
GTIN	4045197885753
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	55 mm
Kvadratna drška	25 mm
Ukupna duljina	250 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto