

**HOLEX****Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4981 (ISO 7), M20, visina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297030 20
GTIN	4045197885555
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

visina drške h	20 mm
Širina noža	5 mm
Ukupna duljina	125 mm
Širina drške b	12 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto