


Garant**Nasadna čeljust za okrenute stezne module zakretna, za tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361133 100
GTIN	4045197885760
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361150.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Preporuka montaže na **fiksni stezni modul**. Odgovarajuća protučeljust br. 361126.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	Xpent0
Visina čeljusti h	40 mm
Visina h ₁	20 mm
Kut klatna	15 stupanj
Duljina čeljusti l	60 mm
Širina čeljusti b	100 mm

Vrsta proizvoda

Stezna čeljust