

**HOLEX****Tokarski nož za unutarnji navoj desni slično DIN 283 (ISO 13), P20/K25, kvadratna drška: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 297175 10     |
| GTIN           | 4045197885708 |
| Razred artikla | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

**Tvrđi metal** –drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm<sup>2</sup> i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kvadratna drška | 10 mm           |
| za provrte od Ø | 20 mm           |
| Ukupna duljina  | 150 mm          |
| Rezni materijal | P20/K25         |
| Vrsta proizvoda | Tokarsko dljeto |

