

HOLEX**Kutni tokarski nož desni slično DIN 4978 (ISO 3), M20, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296755 25
GTIN	4045197885470
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	25 mm
Ukupna duljina	150 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto