

HOLEX**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 263 (ISO 11), M20, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297145 25
GTIN	4045197885630
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od \emptyset	60 mm
Širina noža	8 mm
Kvadratna drška	25 mm
maksimalna dubina utora t_{maks}	20 mm
Ukupna duljina	250 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto