

HOLEX**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4981 (ISO 7), M20, visina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 297030 25 |
| GTIN | 4045197885562 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

| | |
|-----------------|------------------|
| Širina noža | 6 mm |
| visina drške h | 25 mm |
| Ukupna duljina | 140 mm |
| Širina drške b | 16 mm |
| Rezni materijal | M20 |
| Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |