

Garant**Transportna kolica s visinski podesivom policom za utovar TA9, tip: TA92****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. **Ručno namještanje visine** s pomoću ručke. Polica se s pomoću **4 mehanička podizna stupa s osovinom** pomiče prema gore i prema dolje. Ručka s umetkom Haptoprene® od polipropilena otpornog na udarce, za aktiviranje ručke treba je podignuti prema gore. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Lakiranje:

Srebrno i antracitno **praškasto lakirano**.

Napomena:

Iz sigurnosnih razloga nije moguća ugradnja u stijenku od perforiranog lima.

Tehnički opis

Dubina	509 mm
Širina nosive površine	890 mm
Težina	67,6 kg
Područje podešavanja visine	680 - 970 mm

Visina donje nosive površine	195 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Ø kotača	125 mm
Tip	TA92
maksimalna nosivost	250 kg
širina	1040 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica