

**Garant****Transportna kolica s visinski podesivom policom za utovar TA9, tip: TA94****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. **Ručno namještanje visine** s pomoću ručke. Polica se s pomoću **4 mehanička podizna stupa s osovinom** pomiče prema gore i prema dolje. Ručka s umetkom Haptoprene® od polipropilena otpornog na udarce, za aktiviranje ručke treba je podignuti prema gore. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Lakiranje:**

Srebrno i antracitno **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Iz sigurnosnih razloga nije moguća ugradnja u stijenku od perforiranog lima.

**Tehnički opis**

Dubina površine za utovar	600 mm
Ø kotača	200 mm
Širina nosive površine	1040 mm
Tip	TA94

maksimalna nosivost	400 kg
Visina donje nosive površine	270 mm
Područje podešavanja visine	760 - 1080 mm
Težina	88,2 kg
širina	1220 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Dubina	609 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica