

bimos

Okretna radna stolica, PU pjena, s kotačićima, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, moguće prati, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Čelik
Dubina sjedala	470 mm
kontinuirano podešavanje visine	da
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Visina naslona	580 mm
Materijal naslona	PU pjena

Težina	14 kg
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Boja materijala sjedala	crna
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	PU pjena
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Širina sjedala	460 mm
Serija	Work-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------