

bimos

Okretna radna stolica, umjetna koža, s kotačićima, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Može se prati i jednostavno je za održavanje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Boja materijala sjedala	crna
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Dubina sjedala	470 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Težina	13,5 kg
Širina sjedala	460 mm

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	Umjetna koža
Visina naslona	580 mm
Materijal križnog postolja	Čelik
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Serija	Work-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------