

bimos

**Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka, boja: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Može se prati i jednostavno je za održavanje.<br>Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

**Standard:**  
**DIN 68877**

**Tehnički opis**

Visina naslona	580 mm
Širina sjedala	460 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Težina	15,5 kg
Materijal križnog postolja	Čelik
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da

Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Dubina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	crna
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Materijal sjedala	Umjetna koža
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Seriya	Work-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------