

bimos

**Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem, niska, boja: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Sjedalo i naslon s mekanom presvlakom od tkanine. Udobna i prozračna. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

**Standard:****DIN 68877****Tehnički opis**

Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	Tkanina
Materijal križnog postolja	Čelik
Visina naslona	580 mm
Širina sjedala	460 mm

Dubina sjedala	470 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Težina	13,5 kg
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Boja materijala sjedala	crna
Serija	Work-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------