

bimos

Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem, niska, boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s mekanom presvlakom od tkanine. Udobna i prozračna. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Čelik
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam

Širina sjedala	460 mm
Materijal sjedala	Tkanina
Težina	13,5 kg
Boja materijala sjedala	plava
Dubina sjedala	470 mm
Visina naslona	580 mm
Seriya	Work-Tec
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------