

bimos

Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s kotačićima, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965318 BLACK
GTIN	4016849625621
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s mekanom presvlakom od tkanine. Udobna i prozračna. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Čelik
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Širina sjedala	460 mm
Težina	13,5 kg
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Dubina sjedala	470 mm
Materijal sjedala	Tkanina
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Visina naslona	580 mm
Serija	Work-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------