

bimos

Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem i prstenom za noge, visoka, boja: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon s mekanom presvlakom od tkanine. Udobna i prozračna. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Širina sjedala	460 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Materijal križnog postolja	Plastika
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba postolja	5-kračno podnožje

Težina	15,5 kg
Materijal sjedala	Tkanina
Visina naslona	580 mm
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Dubina sjedala	470 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Seriya	Work-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------