

bimos

Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem i prstenom za noge, visoka, boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s mekanom presvlakom od tkanine. Udobna i prozračna. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Boja materijala sjedala	plava
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Visina naslona	580 mm
Materijal križnog postolja	Plastika
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Težina	15,5 kg
Dubina sjedala	470 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Materijal sjedala	Tkanina
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Širina sjedala	460 mm
Seriya	Work-Tec
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------