

bimos

Okretna radna stolica, Supertec, s klizačem i prstenom za noge, visoka, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozračna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Čelik
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Visina naslona	580 mm

Težina	15,5 kg
Širina sjedala	460 mm
Dubina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	crna
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------