

KERN**Viseća vaga tip HCB, maks. područje vaganja: 500kg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479435 500
GTIN	4045761144460
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
- Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
- Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
- Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Dio isporuke:

Uključuje karabiner od nehrđajućeg čelika, S-kuku od nehrđajućeg čelika (kod vel. 500 / 1000 nije dio standardne opreme) i 3 baterije br.081561 vel.LR6.

Dodatni pribor:

Stremen i kuke sa sigurnosnom bravicom na upit.

Tehnički opis

Dubina kućišta	42 mm
Visina kućišta	152 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Očitavanje	1000 g

Neto težina	0,35 kg
Širina kućišta	80 mm
maksimalno područje vaganja	500 kg
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Oznaka proizvođača	HCB
Vrsta proizvoda	Viseća vaga / vaga za dizalice

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------