

KERN**Viseća vaga tip HCB, maks. područje vaganja: 1000kg**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479435 1000 |
| GTIN | 4045761152762 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
- Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
- Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
- Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Dio isporuke:

Uključuje karabiner od nehrđajućeg čelika, S-kuku od nehrđajućeg čelika (kod vel. 500 / 1000 nije dio standardne opreme) i 3 baterije br.081561 vel.LR6.

Dodatni pribor:

Stremen i kuke sa sigurnosnom bravicom na upit.

Tehnički opis

| | |
|----------------|---------|
| Širina kućišta | 80 mm |
| Očitavanje | 2000 g |
| Neto težina | 0,55 kg |
| Visina kućišta | 150 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Kalibriranje | Cijena na upit |
| maksimalno područje vaganja | 1000 kg |
| Dubina kućišta | 48 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 |
| Broj sadržanih baterija | 3 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Oznaka proizvođača | HCB |
| Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|