

**KERN****Kompaktna vaga tip ECB, maks. područje vaganja: 10000g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479452 10000
GTIN	4045761161429
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

Veliki LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom (veličina znamenki 21 mm). Ploča za vaganje od čelika otpornog na koroziju.

Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.

- **Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.**
- **Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.**

**Dodatni pribor:**

6 baterija br. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ili baterija na upit.

**Tehnički opis**

Visina	60 mm
Dubina	300 mm
Dimenzija ploče za vaganje	320×260
Očitavanje	5 g
širina	320 mm
Neto težina	2,6 kg
maksimalno područje vaganja	10000 g
Broj sadržanih baterija	2

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

### Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50

### Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------