

KERN**Kompaktna vaga tip ECB, maks. područje vaganja: 20000g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479452 20000
GTIN	4045761161436
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

Veliki LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom (veličina znamenki 21 mm). Ploča za vaganje od čelika otpornog na koroziju.

Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.

- **Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.**
- **Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.**

Dodatni pribor:

6 baterija br. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ili baterija na upit.

Tehnički opis

širina	320 mm
Dimenzija ploče za vaganje	320×260
Neto težina	2,6 kg
Visina	60 mm
Očitavanje	10 g
Dubina	300 mm
maksimalno područje vaganja	20000 g
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6

Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

Usluge

DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------