

**KERN****Kompaktna vaga tip ECB, maks. područje vaganja: 50000g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479452 50000
GTIN	4045761161443
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

Veliki LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom (veličina znamenki 21 mm). Ploča za vaganje od čelika otpornog na koroziju.

Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.

- **Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.**
- **Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.**

### Dodatni pribor:

6 baterija br. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ili baterija na upit.

## Tehnički opis

Dimenzija ploče za vaganje	320×260
Neto težina	2,6 kg
maksimalno područje vaganja	50000 g
širina	320 mm
Očitavanje	20 g
Visina	60 mm
Dubina	300 mm
Broj sadržanih baterija	2

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

### Usluge

DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50

### Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------